

# JVC

## 天井スピーカー

10cm型 (1W/3W/6W)

### SB-HC10CL (クリーンルーム対応)

希望小売価格 26,400 円(税抜き)

10cm型 (1W/3W/6W)

### SB-C10X/SB-C10XAT (アッテネータ付)

希望小売価格 9,400 円(税抜き) / 希望小売価格 10,300 円(税抜き)



日本消防検定協会認定評価品

L級



L級



直径100mm

# SB-HC10CL



スプリングクランプ方式

## 簡単設置の<sup>★</sup>クリーンルーム対応スピーカー!


### クリーンルーム対応\*

JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用できます。

\*JIS B9926「クリーンルーム・使用する機器の運動機構からの発じん量測定方法」による試験において本体から発じんせず。  
クリーンルーム設置時の注意点 天井とスピーカーのゴムパッキンの間に隙間がないようにスピーカーを設置してください。

### 小型ながら1WでもL級

小口径10cmスピーカーながら、1W出力時もL級を実現。100㎡を超える放送区域に設置する場合でも、スピーカー1台でカバーできます。




L級スピーカー

### 優れた耐薬品性能

病院などで使用頻度の高い薬品(消毒用エタノール液、ベンザルコニウム塩化物溶液0.2%以下)に耐性があります。

### 両手が使えて結線もラクラク

スプリングを天井にひっかけた状態で、両手を使って簡単に結線できます。



\*落下防止ワイヤーを確実に取り付けてください(ワイヤーは別途ご手配ください)。

### 防滴レベルIPX4準拠

あらゆる方向から水の飛まつに対して保護されています。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

**SB-C10X/SB-C10XAT**  
は裏面をご参照ください。

# 小口径、L級スピーカー!

## SB-C10X/SB-C10XAT




L級  
天井穴  
直径115mm

※写真はSB-C10XAT

スプリングクランプ方式

### 小型ながら1WでもL級

小口径10cmスピーカーながら、1W出力時もL級を実現。100㎡を超える放送区域に設置する場合でも、スピーカー1台でカバーできます。




L級スピーカー

### 従来のスピーカーパネルよりもさらに小型

小型のスピーカーパネル(φ130mm)採用で、目立たず天井デザインを損なうことなく設置できます。

#### パネル部の大きさ比較例




\*落下防止ワイヤーを確実に取り付けてください(ワイヤーは別途ご手配ください)。

### 音量を切り換え可能(SB-C10XATのみ)

音量切替スイッチ(大/中/小/切)付きです。


外形寸法図(単位:mm)

[SB-HC10CL]



※ゴムパッキン部含む

[SB-C10X/SB-C10XAT]



#### ■主な仕様

型名	SB-HC10CL	SB-C10X/SB-C10XAT
定格入力		1W/3W/6W
スピーカーユニット		10cmコーン型
出力音圧レベル	91dB/W(1m)(第2シグナル入力時、92dB(1m)以上)	
周波数特性	150Hz~20kHz	
入力インピーダンス	10kΩ(1W)、3.3kΩ(3W)、1.7kΩ(6W)	
音響パワーレベル	88dB(1W)	90dB(1W)
指向特性区分	W	
防水保護等級	IPX4 準拠(JIS C 0920)	-
発じん性能	JIS B 9926において発じんせず	-
耐薬品性能	ホルマリン溶剤10%以下、ポビドンヨード液10%以下、消毒用エタノール液、ベンザルコニウム塩化物溶液0.2%以下	-
使用温度範囲	-20℃~60℃	-10℃~50℃
外形寸法	φ158mm×高さ96mm	φ130mm×高さ112mm
質量	約0.78kg	約0.73kg
仕上	ピュアホワイト(マンセル5Y9.2/1近似)	ピュアホワイト(マンセル5Y9/0.5近似)
材質	本体:PP複合樹脂、パンチングネット:PP、スプリング金具:ステンレス	本体:ABS、パンチングネット:鋼板、スプリング金具:ステンレス
天井穴開口寸法	φ100mm±2mm	φ115mm(-2mm~0mm):天井板厚5mm~10mm、φ115mm(+2mm~0mm):天井板厚10.1mm~25mm
適合金板厚	5mm~45mm	5mm~25mm

#### ■アッテネータ別表(SB-C10XAT)

定格入力	音量切替スイッチ位置			
	大	中	小	切
1W	0dB	-3dB	-8dB	OFF
3W	0dB	-6dB	-11dB	OFF
6W	0dB	-9dB	-15dB	OFF

\*出荷時は「大」に設定されています。

●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードが傷んでいる。</li> <li>●変なにおいがしたり、煙が出たりする。</li> <li>●内部に水や異物が入った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</li> </ul>



安全に関する  
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング統括部  
音響ソリューション推進部

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114  
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30  
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。