



Victor

システムラック組立説明書

L K - F R 4 0

このたびはビクターインテリア商品をお買い求めいただきありがとうございます。
ご使用前にこの「説明書」と「安全上のご注意」をよく読んで正しくお使いください。
お読みになった後、大切に保管してください。

・添付部品の数を確認してください。

・組立前に ⊕ のドライバーをご用意ください。

・組立ては、必ず2人以上で行なってください。

■ 添付部品

キャスター	キャスター (ストッパー付)	ネジ
		
2	2	16



■ キャスターの取付け

キズがつかないように梱包に使用している段ボールを
床に敷いて組立てを行なってください。

本体を倒します。

地板にキャスター取付用ネジで
キャスターを取付けます。


ストッパー付きのキャスターは
前面に取付けてください。



■ 当キャビネットについて

当キャビネットはEIA規格(19インチ・RC-310C規格準拠)のAV機器
が設置できる専用キャビネットです。

機器の幅が 482.6mm (19インチ)、高さが 44.45mm (1.75インチ) のユニ
バーサルピッチ仕様となっています。



■ 機器の設置について

- ・当キャビネットの収納最大質量は安全上、定格表を目安にしてご使用ください。
- ・個々の機器の質量は30kg以下にしてください。
- ・重い機器の場合は、安全のためラックの下部に近い場所に取り付けてください。

■ 背面化粧パネルについて


当キャビネットは化粧パネルが上下二枚に別れていて、それぞれ取りはずすことができます。
配線を行なう際には、化粧パネルをはずして配線を行なってください。

化粧パネルのはずし方

化粧パネル上部の両端を持って手前に
引き、斜め上方向に持ち上げますと
はずすことができます。

化粧パネルの取付け方

化粧パネル(上)はブラケットに合わせて
化粧パネル(下)は下部の面に合わせて
差し込み、次に上部を差し込んで強く
押しってください。




■ 定 格

	L K - F R 4 0
寸 法	(幅)547mm×(高さ)1510mm×(奥行)745mm
質 量	45.7 kg
収納最大質量	100kg
表 面 仕 上	主要部：ウレタンエナメル塗装（黒色） 背面化粧：オレフィンシート

設置上の注意




ラックマウントされた機器の上に他の機器を固定しないまま載せないで下さい。機器がすべり落ちて破損したり、人が障害を負う、または、ラックが破損する原因となります。



マウントされた機器



組み込む機器の合計質量は 100kg 以下、個々の質量は 30kg 以下にしてください。重い機器は、ラックの下の方に取付けてください。



取扱い上の注意

- ・直射日光や暖房器具による温度・湿度の変化の大きい場所では、変色・変形する場合があります。
- ・熱い物を直接のせたり、硬い物を本体の上で移動させると、変質したりキズになりますのでご注意ください。
- ・長い間ご使用になりますとボルトがゆるむ場合がありますので、そのときは締めてください。
- ・プラスチック製品やゴム製品を長時間接触したままにしないでください。変色の原因となることがあります。
- ・重量物を載せてご使用される場合は地震等による転倒防止処理を行なってください。
- ・本体の上に乗ったり、踏み台代わりにしないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。
- ・できるだけ水平な場所を選んで設置してください。設置後はキャスターのストッパー（前面2ヶ所）を必ずロックしてください。
- ・ポリ袋、ミラーマットの廃棄は、それぞれの地域の廃棄方法をお守りください。

お手入れ方法

- ・汚れた場合は乾いた布で拭き取るか、家庭用合成洗剤をご使用ください。なお、家具用ワックス・ベンジン・アルコール・殺虫剤等の有機溶剤を使用しないでください。変質することがあります。

ビクターインテリア株式会社

本社所在地
お問合せ先

〒437-1111 静岡県袋井市中新田字浜野1800-1
商品・品質関係 本社工場 TEL 0538(23)6657
営業・販売関係 東日本営業所 TEL 045(450)2670

DN0876A